

## MASQUE TISSU GRAND PUBLIC

A USAGE NON SANITAIRE

Taux de filtration 90 %

Ecran anti-projections qui fait barrière  
aux postillons ou aux gouttelettes.



# Pionier

WORKWEAR

Une marque du groupe AHLERS  
Fabrication européenne

Pionier Workwear 2, rue de Bâle 68180 HORBOURG-WIHR France  
Tel : 0389216464 FAX : 0389216460 E-mail : France@pionier-workwear.com

### DESCRIPTIF :

- Matière : 100% coton OEKO-TEX 100, poids 230 gr 1 épaisseur de tissu , hypoallergénique, fermeture lanières coton 35cm,
- Couleur : blanc
- Taille : unique
- Lot de 3 masques référence : 989
- Format du masque : 18cm X 16cm
- Lavage : de 60 à 95°. Séchage en machine, jusqu'à 40 lavages
- Repassage fer chaud.



### PERFORMANCES :

- Filtration tissu OEKO-TEX 230 gr : 90% de particules de 3 $\mu$  émises par le porteur
- Pénétration particules 3 microns coton OEKO-TEX 230 gr : fuite totale vers l'intérieur 20%.



### CONSEILS D'UTILISATION :

- Laver le masque avant la 1<sup>ère</sup> utilisation pour optimiser la performance du tissu, si possible dans un filet linge fragile pour préserver les lanières.
- Laver et désinfecter les mains avant et après chaque utilisation du masque.
- Temps de port du masque maximum : 4 heures, compter en moyenne 2 masques minimum pour une journée de travail puis laver à minimum 60°.
- Nouer en premier la lanière du bas puis la lanière supérieure au dessus de l'oreille.
- Le masque lanière est plus hygiénique, sa manipulation éloigne les mains des yeux, du nez, de la bouche.
- Le masque doit être sec avant chaque réutilisation.